



Siłomierze puszkowe cyfrowe, Zakres pomiarowy: 0-2kN



Dane zamówienia

Numer katalogowy	479131 0-2
GTIN	4067263130314
Klasa artykułu	47F

Opis

Wykonanie:

Hydrauliczny przetwornik siły z manometrem cyfrowym. Dzięki solidnej, prostej konstrukcji mechanicznej nadaje się do surowych warunków pracy. Wyświetlacz 4,5-miejscowy z podświetleniem tła do bezpośredniego wyświetlania wartości siły umożliwia optymalny odczyt jej wartości.

Dodatkowe wskazania słupkowe z funkcją wskazówki holowanej pokazują chwilową tendencję obciążenia nominalnego. Pamięć wartości min. / maks. i funkcję tarowania można wywołać niezależnie od wskazania głównego. W celu łatwego i odpornego na zakłócenia przesyłania danych, model CPG1200 wyposażono w interfejs micro USB; 3x gwint montażowy M5 w dnie korpusu.

Zaleta:

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem udziela się gwarancji szczelności na 5 lat.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie panel wskazań, 3 baterie nr 081561, wielk. LR6, protokół kalibracji oraz walizka transportowa.

Opis techniczny

temperatura otoczenia	-10 - 50 °C
odczyt co	0,01 kN
stopień ochrony IP	IP 65
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
granica błędu	±0,5 od wartości końcowej zakresu pomiarowego ±1 cyfra %
wysokość przetwornika siły	30 mm
zakres pomiarowy	0 - 2 kN
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
Ø przetwornika siły	75 mm
Ø tłoka	45 mm
wskazania z podświetleniem tła	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
Opakowanie	Stabilny pojemnik
Rodzaj produktu	Siłomierze puszkowe,