

**Garant****SOGX 070306, HB6640, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234056 INOX
GTIN	4045197697745
Klasa artykułu	21E

**Opis****Pasuje do:**

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

**Zalecenie:**

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

**Opis techniczny**

typ	INOX
Seria	Power Drill
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 070306
Gatunek	HB6640
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,06 - 0,12 mm/obr.
Rodzaj produktu	Wiercenie

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	75 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		