

Garant GRIDLINE

**Szuflada ESD 50 kg, 26×24G, szuflady o wysokości frontu: 125mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972453 125
GTIN	4067263126317
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięzami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady owysokości frontu od 75mm).

Nośność 50 kg.

**w dostawie::**

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

**Powłoka lakiernicza:**

Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

**Opis techniczny**

Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
głębokość użytkowa	600 mm
Głębokość użytkowa w G	24
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
wysokość użytkowa	100 mm
masa	15 kg
szerokość użytkowa	650 mm
Szerokość użytkowa w G	26
o wysokości frontu	125 mm

Nośność szuflad/szufladopótek	50 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Szuflada