

Garant GRIDLINE

**Szuflada ESD z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu 50 kg, 26x24G, szuflady o wysokości frontu: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972455 200
GTIN	4067263126393
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 50 kg.

**Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu** zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflad podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

**w dostawie::**

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

**Powłoka lakiernicza:**

Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

**Opis techniczny**

z blokadą wysuwania jednej szuflady	tak
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
szerokość użytkowa	650 mm
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
wysokość użytkowa	175 mm
Nośność szuflad/szufladopółek	50 kg
masa	18 kg

Szerokość użytkowa w G	26
o wysokości frontu	200 mm
Głębokość użytkowa w G	24
głębokość użytkowa	600 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Szuflada