

Garant GRIDLINE

Szuflada ESD 50 kg, 26×24G, szuflady o wysokości frontu: 200mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972453 200
GTIN	4067263126331
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady zwycięciami do mocowania listew działowych co 25mm (szuflady o wysokości frontu od 75mm).

Nośność 50 kg.

w dostawie::

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

Powłoka lakiernicza:

Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

Opis techniczny

Szerokość użytkowa w G	26
szerokość użytkowa	650 mm
głębokość użytkowa	600 mm
wysokość użytkowa	175 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
masa	18 kg
Głębokość użytkowa w G	24
Nośność szuflad/szufladopółek	50 kg

o wysokości frontu	200 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Szuflada