

Garant GRIDLINE

Szuflada ESD z obsługiwaną jedną ręką indywidualną blokadą wysuwu 50 kg, 26×24G, szuflady o wysokości frontu: 100mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972455 100
GTIN	4067263126362
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 50 kg.

Obsługiwana jedną ręką indywidualna blokada wysuwu zapobiega samoczynnemu otwarciu szuflad podczas transportu. Niezbędne w przypadku wszystkich wózków montażowych.

w dostawie::

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

Powłoka lakiernicza:

Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

Opis techniczny

masa	15 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
szerokość użytkowa	650 mm
o wysokości frontu	100 mm
Szerokość użytkowa w G	26
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Głębokość użytkowa w G	24

Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
Nośność szuflad/szufladopólek	50 kg
wysokość użytkowa	75 mm
głębokość użytkowa	600 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	tak
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Szuflada