

Garant GRIDLINE

Obudowa szafy narzędziowej ESD do szuflad, 36×24G, wysokość: 1250mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972470 1250
GTIN	4067263126515
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Obudowa szafy narzędziowej przewodząca ładunki elektrostatyczne 40×28G, pasująca do szuflad 36×24G. Do mocowania szuflad w rozstawie 25 mm. Obudowa zamykana centralnie zamkiem patentowym. Pasujące szuflady pod nr 972473.

Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.

Powłoka lakiernicza:

Korpus w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD.**

wskazówka:

Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. osłony) i uchwyty listwowe nie przewodzą ładunków elektrostatycznych. Przy dobieraniu szuflad należy zwrócić uwagę na to, aby suma wysokości frontów szuflad była równa wysokości użytkowej szafy.

Opis techniczny

Liczba szufladopótek	0
wysokość użytkowa	1150 mm
liczba drzwi	0
głębokość	700 mm

Kabel uziemiający ESD w komplecie	tak
wysokość użytkowa szuflad	1150 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość w G	28
wysokość	1250 mm
Uziemienie	Przyłącze uziemienia na obudowie
Nośność maksymalna	4000 kg
zapobiegające powstawaniu ładunków elektrostatycznych (ESD),	tak
szerokość w G	40
szerokość	1000 mm
masa	58 kg
Liczba szuflad	0
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Regulacja wysokości co	25 mm
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G
Rodzaj produktu	Obudowa szafki narzędziowej

Akcesoria

Blendy systemu zamykania do GridLine Typ HU21	914227 HU21
---	-------------