

Garant GRIDLINE

Szuflada ESD, 36×24G, szuflady o wysokości frontu: 125mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972473 125
GTIN	4067263126430
Klasa artykułu	9GK

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu.

Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 50 kg.

w dostawie::

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad i fronty w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

Opis techniczny

masa	19 kg
o wysokości frontu	125 mm
szerokość użytkowa	900 mm
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
Nośność szuflad/szufladopótek	50 kg
Głębokość użytkowa w G	24
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
wysokość użytkowa	100 mm
głębokość użytkowa	600 mm

Szerokość użytkowa w G	36
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G
Rodzaj produktu	Szuflada