

Garant GRIDLINE

**Szuflada ESD, 36×24G, szuflady o wysokości frontu: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972473 200
GTIN	4067263126454
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu.

Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 50 kg.

**w dostawie::**

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad i fronty w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

**Opis techniczny**

wysokość użytkowa	175 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	50 kg
głębokość użytkowa	600 mm
o wysokości frontu	200 mm
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
Głębokość użytkowa w G	24
masa	22 kg
Szerokość użytkowa w G	36

szerokość użytkowa	900 mm
z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G
Rodzaj produktu	Szuflada