

Garant GRIDLINE

**Szuflada ESD, 36×24G, szuflady o wysokości frontu: 150mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972473 150
GTIN	4067263126447
Klasa artykułu	9GK

**Opis****Wykonanie:**

**Szuflady z pełnym wysuwem**, z różnicowym mechanizmem wysuwu.

Wycięcia do mocowania listew działowych w odległości co 25 mm (w szufladach o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 50 kg.

**w dostawie::**

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus szuflad i fronty w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

**Opis techniczny**

z blokadą wysuwania jednej szuflady	nie
Szerokość użytkowa w G	36
głębokość użytkowa	600 mm
Głębokość użytkowa w G	24
Nośność szuflad/szufladopółek	50 kg
masa	20 kg
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	36×24
o wysokości frontu	150 mm
Zakres zastosowania	Szafa narzędziowa

szerokość użytkowa	900 mm
wysokość użytkowa	125 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	36×24G
Rodzaj produktu	Szuflada