

Garant**SOGX 110509, HB6640, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	234086 INOX
GTIN	4045197697868
Klasa artykułu	21E

Opis

Pasuje do:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Zalecenie:

Przy nawiercaniu z użyciem uchwytu nr 234015 i 234025 zmniejszyć posuw do 70%.

Opis techniczny

typ	INOX
Seria	Power Drill
liczba wymian/ostrzy	4
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 110509
Gatunek	HB6640
Materiał ostrza	HM
posuw f	0,07 - 0,16 mm/obr.
Rodzaj produktu	Wiercenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	75 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		