

Garant GRIDLINE

Szuflada ESD, 20×20G, szuflady o wysokości frontu: 100mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972045 100
GTIN	4067263129653
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Uchwyty listwowe z aluminium. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Pasuje do:

Wszystkie obudowy ESD 24G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad i front w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

Możliwa tylko jedna szuflada o wysokości frontu 50 mm na obudowę, tylko w najwyższej pozycji.

Opis techniczny

o wysokości frontu	100 mm
Szerokość użytkowa w G	20
głębokość użytkowa	500 mm
Głębokość użytkowa w G	20
wysokość użytkowa	75 mm
szerokość użytkowa	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
Nośność szuflad/szufladopółek	75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %

Karta danych

właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×20G
Rodzaj produktu	Szuflada