

Garant GRIDLINE

Szuflada ESD, 20×20G, szuflady o wysokości frontu: 300mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972045 300
GTIN	4067263129707
Klasa artykułu	9GG

Opis**Wykonanie:**

Szuflady z pełnym wysuwem, o stabilnej konstrukcji stalowej, z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Uchwyty listwowe z aluminium. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu powyżej 75 mm).

Pasuje do:

Wszystkie obudowy ESD 24G.

Powłoka lakiernicza:

Korpus szuflad i front w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

wskazówka:

Możliwa tylko jedna szuflada o wysokości frontu 50 mm na obudowę, tylko w najwyższej pozycji.

Opis techniczny

wysokość użytkowa	275 mm
Nośność szuflad/szufladopótek	75 kg
Szerokość użytkowa w G	20
szerokość użytkowa	500 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×20
Głębokość użytkowa w G	20
o wysokości frontu	300 mm

Karta danych

głębokość użytkowa	500 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×20G
Rodzaj produktu	Szuflada