



Głowica do wytaczania precyzyjnego KOMET® B301, Ø Dmin.: 56mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	238301 56
GTIN	4047109005709
Klasa artykułu	24B

Opis

Wykonanie:

Ze złączem ABS® B301 i do mocowania wkładek do dokładnego toczenia M302.

Najmniejszy dosuw wynosi 0,002 mm na Ø za pomocą noniusza. Centralne doprowadzanie chłodziwa aż do ostrza.

Zastosowanie:

Do wytaczania otworów o Ø od 29,5 do 121 mm.

Dla uzyskania wysokiej dokładności pracy wkładki do toczenia dokładnego są przestawiane w stanie zaciśniętym.

wskazówka:

Pasująca wkładka do toczenia dokładnego nr 238310 (M302) i płytki skrawające do zamówienia osobno.

Opis techniczny

Ø D _s chwytu ABS®	40
zastosowanie	238310 30
Ø minimalna D _{min}	56
Długość wysięgu L ₁	60 mm
Zestaw śrub	249900 SW5
zakres wrzecion o Ø	56 - 66 mm

Karta danych

chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośnie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/238301-56>