

**VNGA 160404, KBN25M, Typ: MET****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255678 MET
GTIN	4960664507733
Klasa artykułu	25H

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge Tough każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnej obróbki przerywanej.

Gatunek: KBN25M

Łamacz wiórów: MET

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,3 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 180 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,1 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 180 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	0,3 mm
głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,3 mm
promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,

Łamacz wiórów	MET
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	KBN25M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	CBN
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNGA 160404
liczba wymian/ostrzy	4
Atrybut nazwy produktu	KBN25M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia