



Wkładki wytaczadeł KOMET® M302, Typ: 20



Dane zamówienia

Numer katalogowy	238310 20
GTIN	4047109082366
Klasa artykułu	24J

Opis

Wykonanie:

Pasuje do: nr 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425 , 268878 P25M oraz 268878 BK8425.

wskazówka:

Używane z korpusem głowicy przestawnej precyzyjnej B301.
Odpowiednie płytki skrawające W30 lewe i W30/W57 w wykonaniu neutralnym.

Opis techniczny

pasuje do głowicy przestawnej precyzyjnej nr 238301	39; 44
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TO.X 06T1..
śruby mocujące	239653 6IP
Droga przesuwu zgrubnego S	3,5 mm
Ø zewn. D ₁	12 mm
Długość użyteczna L ₁	37,5 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/238310-20>
