

**Głowice wytaczadeł KOMET® B301, Ø Dmin.: 70mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	238301 70
GTIN	4047109005723
Klasa artykułu	24B

Opis**Wykonanie:****Ze złączem ABS® B301 i do mocowania wkładek do dokładnego toczenia M302.**

Najmniejszy dosuw wynosi 0,002 mm na Ø za pomocą noniusza. Centralne doprowadzanie chłodziwa aż do ostrza.

Zastosowanie:**Do wytaczania otworów o Ø od 29,5 do 121 mm.**

Dla uzyskania wysokiej dokładności pracy wkładki do toczenia dokładnego są przestawiane w stanie zaciśniętym.

wskazówka:

Pasująca wkładka do toczenia dokładnego nr 238310 (M302) i płytki skrawające do zamówienia osobno.

Opis techniczny

Ø D _s chwytu ABS®	50
zastosowanie	238310 40
Ø minimalna D _{min}	70
Długość wysięgu L ₁	70 mm
Zestaw śrub	249900 SW6
zakres wrzecion o Ø	70 - 83 mm

chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	wyjście ukośne
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośnie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Wkładki wytaczadeł B301 KOMET®M302 Typ 40	238310 40
---	-----------