



## Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speed współbieżne, pasują do wielk. M03: 24,8



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	238355 24,8
GTIN	4047109022102
Klasa artykułu	24I

### Opis

Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speed współbieżne 24,8 Długość wysięgu L<sub>1</sub>: 50 mm  
 Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 06T1..  
 śruby mocujące: 239653 6IP1  
 Precyzyjna głowica przestawna: 238370 24,8

### Opis techniczny

śruby mocujące	239653 6IP1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TOHX 06T1..
odpowiednie do wielk. M03	24,8
Precyzyjna głowica przestawna	238370 24,8
Długość wysięgu L <sub>1</sub>	50 mm
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

### Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 6IP1	239653 6IP1
Głowice do wytaczania precyzyjnego KOMET® M03Speed Ø Dmin. 24,8 mm	238370 24,8

