



Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speed współbieżne, pasują do wielk. M03: 29



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 238355 29 |
| GTIN | 4047109022119 |
| Klasa artykułu | 24I |

Opis

Uchwyty płytek KOMET® 90° do M03Speed współbieżne 29 Długość wysięgu L₁: 50 mm
 Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: TOHX 06T1..
 śruby mocujące: 239653 6IP1
 Precyzyjna głowica przestawna: 238370 29

Opis techniczny

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| śruby mocujące | 239653 6IP1 |
| odpowiednie do wielk. M03 | 29 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TOHX 06T1.. |
| Precyzyjna głowica przestawna | 238370 29 |
| Długość wysięgu L ₁ | 50 mm |
| Rodzaj produktu | Narzędzie wrzecionowe |

Akcesoria

| | |
|---|-------------|
| Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 6IP1 | 239653 6IP1 |
| Głowice do wytaczania precyzyjnego KOMET® M03Speed Ø Dmin. 29 mm | 238370 29 |

