

Garant GRIDLINE

Półka z brzegiem odwijanym, do przegród o szerokości w G: 40**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	998405 40
GTIN	4067263135784
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Ocynkowane półki z blachy stalowej z zaokrąglonym obrzeżem z przodu 100 mm.

Pasuje do:

Szafy GridLine o głębokości 20G.

w dostawie::

2 × moduły półek ocynkowane, 1 × para profili nośnych (z tworzywa sztucznego powlekanego w kolorze RAL 7016 antracytowy).

Opis techniczny

głębokość użytkowa	425 mm
szerokość użytkowa	950 mm
pasują do szafy o szerokości w G	40
pasują do szafy o głębokości w G	20
szerokość	950 mm
głębokość	425 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	100 kg
materiał	Ocynkowane
Rodzaj produktu	Półka

