



Akumulatorowe wkrętarki specjalne, Typ: C18RAD-0



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

MILWAUKEE – akumulatorowa, kątowna wiertarko-wkrętarka i wkrętarka grzechotkowa

- elektroniczny układ REDLINK™ z płynnym sterowaniem prędkością obrotową, możliwość obrotów w prawo i w lewo oraz zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe,
- oświetlenie diodowe LED obszaru pracy.
- Akumulatory litowo - jonowe Red z układem nadzoru ogniw i wskaźnikiem stanu naładowania.

Lekka i poręczna kompaktowa wkrętarka **kątowna** do trudno dostępnych miejsc, bardzo kompaktowa - **wymiar narożny jedynie 95 mm**. Elektroniczne, 10-stopniowe nastawianie momentu obrotowego plus wiertło, uchwyt szybko mocujący **FIXTEC**. Czerwona dioda LED sygnalizuje osiągnięcie zadanej wartości momentu obrotowego.

Zalety:

Bardzo kompaktowa, wymiar kątowny zaledwie 95 mm.

w dostawie::

Z ładowarką i walizką transportową.

Bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiedni akumulator nr 073816, wielk. MB18.

Opis techniczny

typowe zastosowanie	Strong
masa	1,9 kg
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	20 Nm
konstrukcja	Wiertarko-wkrętarka kątowna
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
maks. wibracje wg EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Napięcie akumulatorów	18 V
oznaczenie producenta	C18RAD-0
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	28 mm
uchwyty narzędziowe	$\varnothing 1,0 - 10 \text{ mm}$
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 1500 min^{-1}
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
nadaje się do materiału	stal
nadaje się do materiału	drewno
nadaje się do materiału	kamień
Rodzaj produktu	Wkrętarka

Akcesoria

Ładowarki akumulatorów Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulatorowy zestaw startowy Typ M18NRG5	073839 M18NRG5
System akumulatorów litowo - jonowych M18B5 typ akumulatora MB18	073816 MB18
Ładowarki akumulatorów Typ M1218FC	073840 M1218FC

