

HOLEX

Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy, Ø szczotki D1×grubość drutu: 22X0,25mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5748 22X0,25
GTIN	4067263136217
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Gładki, **spieczony** drut, wprasowany w stalową tulejkę, **Ø trzpienia 6 mm**, równomiernie gęsty i nadzwyczaj odporny na zużycie.

Odpowiada nr. 574850.

Zastosowanie:

Do usuwania zadziorów, zgorzeliny i do wszystkich ciężkich i średnio ciężkich rodzajów obróbki.

W zależności od prędkości obrotowej szczotka otwiera się mniej lub bardziej i dlatego nadaje się również do wąskich przestrzeni, na przykład do pracy wewnątrz obudów.

Opis techniczny

Długość drutu H ₁	28 mm
Ø szczotki D ₁	22 mm
wysokość pokrycia	0,25 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
liczba warkoczy	6

maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	skręcenie w lewo
Rodzaj produktu	Szczotka pędzlowa

Akcesoria

Szczotki pędzelkowe, plecione, drut stalowy Ø szczotki D1×grubość drutu 22X0,25 mm	574850 22X0,25
--	----------------