

**Opakowanie ekonomiczne, szczotka trzpieniowa okrągła, drut stalowy 0,30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG5740 30X6
GTIN	4067263136347
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, $\varnothing$ trzpienia 6 mm.

Odpowiada nr. 574050.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
Długość drutu H ₁	6 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
$\varnothing$ chwytu D _s	6 mm
$\varnothing$ szczotki D ₁	30 mm
szerokość drutu L ₁	6 mm

materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa

Akcesoria

Szczotka okrągła z trzonkiemDrut stalowy, 0,30 mm Ø
szczotki D1×szerokość drutu L1 30X6 mm

574050 30X6