

Garant**Ściernice do przecinania, stalowe BARDZO WĄSKI, Ø tarczy / liczba: 178/100**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG5262 178/100
GTIN	4067263136927
Klasa artykułu	GGN

Opis

Wykonanie:

Nowa, **wysokowydajna wersja**, wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. **Zwiększona wydajność skrawania** dzięki chropowatym powierzchniom bocznym, szlifującym powierzchniom przyłożenia; bardzo wysoka trwałość, **lepsze nacinanie**.

Mała grubość tarczy umożliwia **szybkie cięcie bez nakładu siły, przy dużej oszczędności czasu. Gładkie powierzchnie cięcia, prawie bez zadziorów**. Odpowiada nr. 563262.

Typ specjalny do **stali**, wersja wysokowydajna.

Specyfikacja:

A46S-BF.

Opis techniczny

zawartość	100
specyfikacja	A46S-BF
dla grubości materiału	7,7 - 8 mm
Kształt	41
Ø tarczy	178 mm

maksymalna prędkość obrotowa	8500 min ⁻¹
Ø otworu	22,23 mm
opis kształtu	proste
grubość tarczy	1,6 mm
Materiały ściernie	Ścierniwo korundowe (A)
oznaczenie ziarnistości	A
zalecany kąt przyłożenia	Promień stopni
zoptymalizowane dla materiału	drewno
Maszyna napędowa	Szlifierka kątowna
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
Rodzaj produktu	Tarcze ściernie do przecinania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

563262 178

Ściernice do przycinania, wersja wysokowydajna BARDZO
WAŚKIE, stal Ø tarczy 178 mm
