



Napinacze o zwartej konstrukcji, zestaw, maksymalna siła zaciskająca: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	370112 12
GTIN	2050002081925
Klasa artykułu	35A

Opis

Wykonanie:

Zamontować napinacz o zwartej konstrukcji na stole maszyny, używając zestawu mocującego 7640BFS, a następnie ustawić go i przymocować do stołu maszyny z podanym momentem obrotowym.

Zacisnąć obrabiany element (uwzględnić wartość momentu obrotowego).

Element mocujący z płynną regulacją wykonany z hartowanej stali ulepszonej cieplnie. Wersja ocynkowana w kolorze czarnym z odlewu precyzyjnego, ulepszonego cieplnie. W komplecie z zestawem mocującym 7640BFS i gładką wkładką dociskową zabezpieczoną przed zgubieniem.

Zalety:

- **Płynne zaciskanie.**
- **Siły mocowania 12 kN.**
- **Zwarta konstrukcja.**
- **Skala wysokości umożliwia szybkie wstępne ustawienie wysokości mocowania.**
- **Element dociskowy montowany w sposób zabezpieczony przed zgubieniem.**
- **Odporność na zabrudzenia i wióry.**
- **Zakrzywione ramię mocujące zapewnia pionowe, bezpieczne mocowanie śruby mocującej ze zdefiniowanym momentem obrotowym.**
- **Napinacze o zwartej konstrukcji można połączyć bez użycia śrub z elementem pośrednim 7640Z przy użyciu nowego szybkozłącza.**

w dostawie::

2 napinacze o zwartej konstrukcji i jeden kubek.

Opis techniczny

szerokość B	47,5 mm
wysokość H	81 mm
maksymalna siła zaciskająca	12 kN
wysięg A	59,5 mm
wysokość mocowania S	103,5 mm
długość L	107 mm
maksymalny moment obrotowy	100 Nm
Rodzaj produktu	Napinacze o zwartej konstrukcji

Akcesoria

Wymienne podstawy do docisków wysokość H 80 mm	370146 80
Zestaw elementów dociskowych 3-el. Typ 3	370148 3