



## Uchwyt KOMET®, SK40, ABS® Ø d: 32 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	239000 32
GTIN	4047109045088
Klasa artykułu	24A

### Opis

#### Wykonanie:

- kształt AD/B
- mocowanie wyważone na Q 6,3 przy 8000 1/min
- z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

#### Norma:

**DIN 69871**

#### w dostawie::

**W zakresie dostawy kompletny uchwyt z podkładką uszczelniającą i zestawem do przebudowy na kształt AD.**

#### wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.

chwyt: ABS

Norma na uchwyt: DIN 69871

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min<sup>-1</sup>

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość wysięgu A: 50 mm

długość występu L<sub>1</sub>: 19 mm

### Opis techniczny

długość występu L <sub>1</sub>	19 mm
długość wysięgu A	50 mm

ABS® Ø d	32 mm
uchwyt	SK40
chwyt	ABS
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min <sup>-1</sup>
chłodzenie wewnętrzne	tak