

**Mimośrodowe urządzenia nastawcze KOMET®, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239030 50
GTIN	4047109040885
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

zakres regulacji $\pm 0,25$ mm, 1 kreska podziałki odpowiada 0,02 mm ;

Zastosowanie:

Do dokładnego justowania narzędzi do wiercenia pełnego i wytaczania precyzyjnego.

wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.

Opis techniczny

Ø zewn. d ₁	100 mm
Ø D _s chwytu ABS®	50 mm
długość wysięgu A	80 mm
długość występu L ₁	46,5 mm
adapter	HSK-A 100
chwyt	ABS
Norma na chwyt	DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt ABS

