

**Uchwyt KOMET®, HSK-A 63, ABS® Ø d: 40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239020 40
GTIN	4047109038820
Klasa artykułu	24A

**Opis****Wykonanie:**

- uchwyt wyważony na Q 6,3 przy 10 000 obr. / min.
- z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa.

**Norma:****DIN 69893****wskazówka:**

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.

chwyt: ABS

Norma na uchwyt: DIN 69893

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn. d<sub>1</sub>: 63 mm

długość wysięgu A: 60 mm

długość występu L<sub>1</sub>: 34 mm**Opis techniczny**

ABS® Ø d	40 mm
długość wysięgu A	60 mm
długość występu L <sub>1</sub>	34 mm
uchwyt	HSK-A 63
chwyt	ABS

Norma na uchwyt	DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne	tak
Ø zewn. d <sub>1</sub>	63 mm