



Uchwyt KOMET®, HSK-A 63, ABS® Ø d: 50 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	239020 50
GTIN	4047109003538
Klasa artykułu	24A

Opis

Wykonanie:

- uchwyt wyważony na Q 6,3 przy 10 000 obr. / min.
- z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa.

Norma:

DIN 69893

wskazówka:

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.

chwyt: ABS

Norma na uchwyt: DIN 69893

chłodzenie wewnętrzne: tak

Ø zewn. d₁: 63 mm

długość wysięgu A: 70 mm

długość występu L₁: 44 mm

Opis techniczny

długość występu L ₁	44 mm
ABS® Ø d	50 mm
długość wysięgu A	70 mm
uchwyt	HSK-A 63
chwyt	ABS

Norma na uchwyt	DIN 69893
chłodzenie wewnętrzne	tak
Ø zewn. d ₁	63 mm