

**Uchwyt KOMET®, SK50, ABS® Ø d: 80 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	239002 80
GTIN	4047109045217
Klasa artykułu	24A

**Opis****Wykonanie:**

- kształt AD/B
- mocowanie wyważone na Q 6,3 przy 8000 1/min
- z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

**Norma:****DIN 69871****w dostawie::****W zakresie dostawy kompletny uchwyt z podkładką uszczelniającą i zestawem do przebudowy na kształt AD.****wskazówka:**

Dalsze uchwyty ze złączem ABS® na zamówienie.

chwyt: ABS

Norma na uchwyt: DIN 69871

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 8000 min<sup>-1</sup>

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość wysięgu A: 70 mm

długość występu L<sub>1</sub>: 50 mm**Opis techniczny**

długość wysięgu A	70 mm
długość występu L <sub>1</sub>	50 mm

ABS® Ø d	80 mm
uchwyt	SK50
chwyt	ABS
Norma na uchwyt	DIN 69871
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 6,3 przy 8000 min <sup>-1</sup>
chłodzenie wewnętrzne	tak