

**Garant****Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250017 25/12
GTIN	4045197649904
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	259031 2
pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1204..
Wielkość chwytu	25 mm
długość główki L <sub>1</sub>	33 mm
łapa ze śrubą i sprężyną	259035 2
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	32 mm
śruba do płytki podporowej	259025 10
kod ISO uchwytu	DCLNR/L 2525M12
wielk. płytki	12 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

Rodzaj produktu

Noże

### Akcesoria

płytki podporowa Typ 2

259031 2

śruba do płytki podporowej Typ 10

259025 10

zespół łap Typ 2

259035 2

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX20

674248 TX20

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500