



Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Easy, Typ: 6



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082003 6
GTIN	4250004100688
Klasa artykułu	04S

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej. Wydajne i ukierunkowane na początkujących – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.

- **2 trybów ultradźwiękowych.**
- **Temperaturę można regulować w odstępach co 5°C.**
- **Elektroniczny przełącznik wyboru i wskaźnik LED wszystkich stanów roboczych.**
- **Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.**
- **Wanna z ciągniętej stali nierdzewnej.**

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

Bez kosza wsadowego.

wskazówka:

Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.
Odpowiedni kosz wsadowy zob. nr 082101.

Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP20
oznaczenie producenta	Elmasonic Easy 6L
wysokość pojemnika do czyszczenia	145 mm
zalecana objętość robocza	4,3 l
napięcie znamionowe	220 - 240 V
długość urządzenia	370 mm
szerokość pojemnika do czyszczenia	130 mm
moc grzewcza	400 W
wysokość urządzenia	280 mm
długość pojemnika do czyszczenia	280 mm
pobór mocy	150 W
długość kosza wsadowego	255 mm
szerokość urządzenia	225 mm
masa	5,1 kg
pojemność	5,9 l
Szerokość kosza wsadowego	105 mm
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia