



Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Easy, Typ: 18



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082003 18
GTIN	4250004100718
Klasa artykułu	04S

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej. Wydajne i ukierunkowane na początkujących – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.

- **2 trybów ultradźwiękowych.**
- **Temperaturę można regulować w odstępach co 5°C.**
- **Elektroniczny przełącznik wyboru i wskaźnik LED wszystkich stanów roboczych.**
- **Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.**
- **Wanna z ciągnionej stali nierdzewnej.**

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

w dostawie::

Bez kosza wsadowego.

wskazówka:

Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.

Opis techniczny

długość kosza wsadowego	280 mm
długość urządzenia	405 mm
stopień ochrony IP	IP 20
pobór mocy	200 W
długość pojemnika do czyszczenia	300 mm
oznaczenie producenta	Elmasonic Easy 18L
Szerokość kosza wsadowego	255 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe	220 - 240 V
szerokość pojemnika do czyszczenia	270 mm
wysokość urządzenia	330 mm
wysokość pojemnika do czyszczenia	195 mm
masa	8,5 kg
moc grzewcza	800 W
zalecana objętość robocza	14,2 l
szerokość urządzenia	375 mm
pojemność	17,8 l
Rodzaj produktu	Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia