

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Wielkość chwytu	20 mm
wielk. płytki	12 mm
płytką podporowa	259031 2
śrubado dźwigni	259018 2
kod ISO uchwytu	PCLNR/L 2020K12
pasująca wymienna płytką skrawającą	CN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	28 mm
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Dźwigienka	259015 2
długość całkowita L	125 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	95 stopni

Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 2	259031 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2