

Garant**Wytaczaki stalowe, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250037 25/12
GTIN	4045197650238
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Dźwigienka	259015 2
pasująca wymienna płytko skrawająca	CN.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
kod ISO uchwytu	A25R PCLNR/L12
zestaw kołków sprężystych	259047 2
śrubado dźwigni	259018 8
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Przesunięcie osi L_3	17 mm
płytko podporowa	259031 2
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	32 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śrubado dźwigni Typ 8	259018 8
płytki podporowa Typ 2	259031 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500