

Garant
Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/09 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Klasa artykułu	21T

Opis
Wykonanie:

Wytaczaki PCLNR 95° do płytek skrawających CN.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A25R PCLNR/L09

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 09T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 17 mm

Opis techniczny

Długość wysięgu L_1	100 mm
śrubado dźwigni	259018 12
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 09T3..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
Dźwigienka	259015 10
kod ISO uchwytu	A25R PCLNR/L09
wielk. płytki	9 mm
\varnothing chwytu	25 mm

długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L ₂	23 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkręt do dźwigienki	259160
Dźwigienka	259050
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
Dźwigienka Typ 11	259015 11
Wkręt do dźwigienki Typ 12	259018 12