

**Płytki skrawająca KOMET®, BK6115, oznaczenie typu W83: 13-000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236560 13-000
GTIN	4047109074415
Klasa artykułu	24Q

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.

Nie stosować na wewnętrznych ostrzach wiertła!

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 050204

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,12 mm/obr,

Opis techniczny

Nazwa	13-000
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 050204
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	BK6115
typ	żeliwo szare (sferoidalne)

Materiał ostrza

HM