

Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 20/12mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250024 20/12
GTIN	4045197650139
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

płytką podporowa	259031 2
wielk. płytki	12 mm
Dźwigienka	259015 2
Wielkość chwytu	20 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CN.. 1204..
kod ISO uchwytu	PCSNR/L 2020K12
zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
długość główki L ₁	28 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
śrubado dźwigni	259018 2
długość całkowita L	125 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	45 stopni

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Dźwigienka Typ 2	259015 2
płytką podporowa Typ 2	259031 2
śrubado dźwigni Typ 2	259018 2
zestawy tulejek sprężystych,10-częściowy Typ 2	259044 2
zestawy kołków sprężystych10-częściowy Typ 2	259047 2