

**Płytki skrawająca KOMET®, BK6115, oznaczenie typu W83: 18-000****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 236560 18-000 |
| GTIN | 4047109074422 |
| Klasa artykułu | 24Q |

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.

Nie stosować na wewnętrznych ostrzach wiertła!

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 060306

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/obr,

Opis techniczny

| | |
|--|------------------------|
| Nazwa | 18-000 |
| posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,16 mm/obr, |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 060306 |
| Seria | KUB Centron® Powerline |
| Seria | KUB Quatron® |
| Gatunek | BK6115 |

typ żeliwo szare (sferoidalne)

Materiał ostrza
 HM