

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 50/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250036 50/12
GTIN	4045197654366
Klasa artykułu	21T

Opis**Wykonanie:**

Wytaczaki PCLNR 95° do płytek skrawających CN.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A50U PCLNR/L12

Miejsce połączenia / podziału: 50 mm

Kąt ustawienia κ : 95 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: CN.. 1204..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 63 mmPrzesunięcie osi L_3 : 35 mm**Opis techniczny**

Miejsce połączenia / podziału	50 mm
Długość wysięgu L_1	200 mm
śrubado dźwigni	259018 2
kod ISO uchwytu	A50U PCLNR/L12
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	63 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	CN.. 1204..
wielk. płytki	12 mm
zestaw kołków sprężystych	259047 2
Przesunięcie osi L_3	35 mm
płytko podporowa	259031 2

zestawy tulejek sprężystych,	259044 2
Dźwigienka	259015 2
Ø chwytu	50 mm
długość całkowita L	350 mm
wysokość mocowania L ₂	48 mm
Kąt ustawienia κ	95 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Dźwigienka	259000
Wkręt do dźwigienki	259100
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytką podporowa	259200
zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 2 mm	674242 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2

Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
plytka podporowa Typ 2	259031 2