

**Płytki skrawająca KOMET®, BK6115, oznaczenie typu W83: 44-000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236560 44-000
GTIN	4047109074453
Klasa artykułu	24Q

Opis**Wykonanie:**

Szlifowane na obwodzie, z zaokrągloną krawędzią skrawającą i ze spiekany łamaczem wiórów.

wskazówka:

Zalecane wartości odnoszą się do KUB Quatron® 235500–235505.

Nie stosować na wewnętrznych ostrzach wiertła!

typ: żeliwo szare (sferoidalne)

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOEX 120508

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,25 mm/obr,

Opis techniczny

Nazwa	44-000
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,25 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOEX 120508
Seria	KUB Centron® Powerline
Seria	KUB Quatron®
Gatunek	BK6115

typ żeliwo szare (sferoidalne)

Materiał ostrza
 HM