



## Rozwiertaki KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG4000, DST, Ø nomin. D: 22 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	239816 22
GTIN	4047109236196
Klasa artykułu	27E

### Opis

#### Wykonanie:

Głowice do rozwiercania dokładnego z uzębieniem prostym, **szlifowane na gotowo, tolerancja H7**. Geometria ostrzy dostosowana do przewidzianego zastosowania. Możliwość regulacji w zakresie  $\mu\text{m}$ , do kompensacji zużycia i uzyskania tolerancji mniejszych od IT4. Możliwość wykonywania otworów przelotowych do  $5 \times D$ .

w geometrii **ASG4000** uzębienie proste, kąt nacięcia  $25^\circ$

Zwłaszcza do **otworów przelotowych w stali**.

#### wskazówka:

- inne rozmiary są dostępne na zamówienie w krótkim terminie
- pasujące uchwyty patrz nr 23 9880-23 9940
- zalecane wartości eksploatacyjne dotyczą otworów przelotowych.

chłodzenie wewnętrzne: tak

do uchwytów nr 239880 – 239940: 22 – 26,99

długość ostrza  $l_1$ : 6 mm

długość główki  $l$ : 20 mm

Liczba ostrzy  $Z$ : 6

posuw  $f$  w stali  $< 750 \text{ N/mm}^2$ : 0,8 mm/obr,

### Opis techniczny

Ø nomin. D	22 mm
------------	-------

długość ostrza l <sub>1</sub>	6 mm
do uchwytów nr 239880 – 239940	22 – 26,99
Liczba ostrzy Z	6
posuw f w stali < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm/obr,
długość główki l	20 mm
powłoka	DST
tolerancja otworu	H7
Zastosowanie przy rodzaju otworów	przy otworze przelotowym
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wkładka skrawająca do rozwiercania