



Magnesy płaskie, zestaw 2-częściowy z tuleją gwintowaną płaskie, neodymowe, Ø: 43mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	085939 43
GTIN	4069515000086
Klasa artykułu	08Q

Opis

Wykonanie:

- obudowanym magnes płasko sile przyczepności od 3 do 6 razy większej niż chwytak ferrytowy
- odporność na korozję i ochrona powierzchni dzięki gumowej powłoce
- gumazwiększa boczne siły mocowania
- rdzeń magnetyczny neodymowy.

Zastosowanie:

Na powierzchniach lakierowanych, nie powodują zadrapań i nie ślizgają się.

wskazówka:

Wkręcany hak z gwintem zewnętrznym zob. nr 085921.

Opis techniczny

wysokość z gwintem	6 mm
nominalna siła przyczepności	85 N
wysokość	6 mm
gwint	M4
Materiał rdzenia elektromagnesu	neodymowe

Rodzaj produktu

Magnes płaski

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/085939-43>