

Garant GRIDLINE

Szuflada ESD 50 kg, 26×24G, szuflady o wysokości frontu: 200mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	972454 200
GTIN	4069515000239
Klasa artykułu	9GK

Opis

Wykonanie:

Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu. Szuflady z wycięciami do mocowania listew działowych co 25 mm (szuflady o wysokości frontu od 75 mm).

Nośność 50 kg.

w dostawie::

Szuflada kompletna z 1 parą szyn prowadzących.

Powłoka lakiernicza:

Kolor jasnoszary zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

Opis techniczny

Głębokość użytkowa w G	24
Nośność szuflad/szufladopółek	50 kg
Szerokość użytkowa w G	26
wysokość użytkowa	175 mm
Zakres zastosowania	Szafy narzędziowe
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	26×24
szerokość użytkowa	650 mm
o wysokości frontu	200 mm
głębokość użytkowa	600 mm

Karta danych

masa	18 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	26×24G
Rodzaj produktu	Szuflada