



Uchwyt KOMET Reamax® TS chwyt walcowy, długie, dla Ø głowicy do rozwierciana D: 18-19,99 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	239890 18-19,99
GTIN	4047109229341
Klasa artykułu	27E

Opis

Pasuje do :

Głowice do rozwierciana nr 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

w dostawie::

Uchwyt kompletny ze sworzniem dociągającym, kluczem płaskim i kluczem do obsługi.

Klucze trzpieniowe, 6-kątne należy w razie potrzeby zamawiać oddzielnie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość wysięgu A: 140 mm

długość całkowita L_{ges} : 190 mm

dł. całkowita L_1 : 50 mm

Ø chwytu D_s h6: 20 mm

Sworznie dociągające nr 239900: 1

klucze widlaste nr 239901: SW5

Opis techniczny

klucze widlaste nr 239901	SW5
dł. całkowita L_1	50 mm
długość całkowita L_{ges}	190 mm
dla Ø głowicy do rozwierciana D	18 - 19,99 mm
Klucz do obsługi nr 239902	8IP (1,5 Nm)
długość wysięgu A	140 mm
Sworznie dociągające nr 239900	1
Ø chwytu D_s h6	20 mm

wykonanie chwytu	długie
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Rozwiertak do rozłącznych ostrzy

Akcesoria

klucz do sworzni dociągających napęd SW5	239901 SW5
sworznie dociągające Typ 1	239900 1