

**Oprawka Pro Eco PWLNL 95°, do płytek skrawających PW.., lewa****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251925 20/08
GTIN	4069515004107
Klasa artykułu	22E

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne chłodzenie na krawędzi skrawającej.

wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa pod głowicą za pośrednictwem złączki węża (G1/8 cala – w zakresie dostawy).

Opis techniczny

Dźwigienka	259016 1
wielk. płytki	8 mm
Śruba do dźwigni	259019 1
płytką podporowa	259034 3
pasująca wymienna płytką skrawająca	WN.. 0804..
długość głowki L ₁	32 mm
długość całkowita L	125 mm
Wielkość chwytu	20 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	25 mm
Seria	Pro Eco
kod ISO uchwytu	PWLNRL 2020K08
Norma	norma zakładowa

Karta danych

Kołek sprężysty	259045 1
rodzaj zastosowania	lewa
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	95 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Oprawki

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/251925-20/08>