



Tulejki zaciskowe ER z uszczelnieniem, ER 20, nomin. Ø mocowania d: 8mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308917 8
GTIN	4054631188800
Klasa artykułu	39Y

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane w całości.

Środek antykorozyjny: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana powłoką FAHRION Protect, również powierzchnie funkcyjne.

Uszczelnienie metal-metal.

Opis:

Ciśnienie chłodziwa: Możliwość zastosowania do 120 bar.

Zalety:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

wskazówka:

Z **uszczelnieniem** do chłodzenia wewnętrznego można mocować tylko na wymiar nominalny.

Zbliżone do ISO 15488-A.

Opis techniczny

adapter	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 µm
typ	427 E
Ø zewn. D	20,7 mm

Karta danych

Długość całkowita L	31,5 mm
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe