

**Wytaczaki zdzieraki KOMET® kształt g, Typ: B05L****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240074 B05L
GTIN	4047109017795
Klasa artykułu	24H

Opis**Wykonanie:**

Dokładny profil ostrza kontrolowany pod mikroskopem. Ekonomiczne użycie dzięki możliwości wielokrotnego ostrzenia.

Wielkości z dodatkowym oznaczeniem: **L = przedłużony chwyt.**

Materiał ostrza:

HSS/Co10 - do materiałów trudnoskrawalnych.

wskazówka:

Odpowiednie oprawki, zob. nr 240070 i nr 240072.

Materiał ostrza

 : HSS Co 10

głębokość otworu: 80 mm

do otworów o \varnothing powyżej: 12 mm

długość całkowita: 125 mm

\varnothing chwytu: 8 mm

Opis techniczny

typ	B05L
długość całkowita	125 mm
głębokość otworu	80 mm
do otworów o \varnothing powyżej	12 mm
\varnothing chwytu	8 mm
Materiał ostrza 	HSS Co 10
Rodzaj produktu	Toczenie

