

Garant**Suwmiarki cyfrowe warsztatowe IP67, z mackami pomiarowymi, Zakres pomiarowy: 300mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	415370 300
GTIN	4069515008136
Klasa artykułu	41A

Opis**Wykonanie:**

Suwmiarka cyfrowa warsztatowa IP67. **Łatwo czytelny, kontrastowy wyświetlacz LCD z cyframi o wysokości 11,5 mm.** Bardzo długi czas działania na bateriach dzięki nowoczesnemu, wydajnemu energetycznie systemowi pomiarowemu. Po 10 minutach system przełącza się automatycznie w tryb oszczędności i aktywuje się znowu po przesunięciu suwaka. Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają przy tym zachowane. Obudowa z 2 rodzajów materiału z **miłą w dotyku powierzchnią z powłoką Haptoprene®**. Powierzchnie pomiarowe są dokładnie docierane.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

#W komplecie 1× bateria nr 081560, wielk. CR2032.

Część zamienna:

Oprawka do baterii nr 412237 rozm. B.

Opis techniczny

Kalibracja	A1
zakres pomiarowy	0 - 300 mm
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
automatyczne wyłączanie	tak

Karta danych

Odchyłki pomiarowe E MPE	±0,03 mm
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC	11,5 mm
długość szczęk	100 mm
Liczba dołączonych baterii	1
odczyt	0,01 mm
odczyt	0,0005 cal
przełączalny odczyt	mm / cale
Ø odsadzenia do pomiarów wewnętrznych	10 mm
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
typ baterii	Bateria guzikowa
stopień ochrony IP	IP 67
Opakowanie	Stabilny pojemnik
złącze	Złącze RS232C
złącze	Złącze USB
ostrza pomiarowe	tak
Technika pomiarowa	cyfrowy
materiał	Stal szlachetna, INOX
wszystkie części	hartowana
Rodzaj produktu	Suwmiarka warsztatowa

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/415370-300>