

**Oprawka do przecinaka KOMET®, Typ: AE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	240010 AE
GTIN	4047109015326
Klasa artykułu	24G

Opis**Wykonanie:**

Do noży nr 240014 – 240020. Noże są mocowane z boku w uchwycie rozciętym.

Ważne:

Dostawa **bez noży**.

Wysokość chwytu: 18 mm

szerokość chwytu: 11 mm

długość całkowita L: 125 mm

wys. noża: 11 mm

szer. noża: 0,9 – 2,15 mm

wysokość krawędzi tnącej: 14 mm

Opis techniczny

typ	AE
szerokość chwytu	11 mm
odpowiednie noże, rowki pod pierścienie osadcze: nr 240020	A0,9 do A2,15
Wysokość chwytu	18 mm
wysokość krawędzi tnącej	14 mm
wys. noża	11 mm
szer. noża	0,9 – 2,15 mm
długość całkowita L	125 mm
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5 szerokość b A1,6 mm	240020 A1,6
Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5 szerokość b A2,15 mm	240020 A2,15
Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5 szerokość b A1,3 mm	240020 A1,3
Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5 szerokość b A1,1 mm	240020 A1,1
Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5 szerokość b A0,9 mm	240020 A0,9
Nóż do rowków KOMET® HSS-Co5 szerokość b A1,85 mm	240020 A1,85